

Terminal de distributeurs MH2

N° de pièce: 197335


FESTO

avec distributeurs à commande rapide.

Fin de série. Livrable jusqu'en 2007

Pour la configuration, mettre d'abord le produit dans le panier.

Pour ce produit, les caractéristiques techniques et les accessoires peuvent varier en fonction de la configuration.



Fiche technique

~ConfIndependentDatasheet

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé 3/2 monostable, ouvert
Débit nominal normal	100 l/min
Raccord de travail pneumatique	M5
Pression de service	-0,9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	Connecteur individuel Multipol
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	10
Température ambiante	-5 ... 40 °C
Largeur	10 mm
Degré de protection	IP40 IP65
Diamètre nominal	2 mm
Dimension modulaire	14 mm
Fonction d'échappement	réglable
Mode d'actionnement	électrique
Conception	Distributeur à siège à pression compensée
Type de commande	direct
Structure du terminal de distributeurs	Grille fixe
Affichage de la position de commutation	oui, avec connecteur femelle
Compatible vide	oui
Tension de service DC nominale	5 V 24 V 12 V
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-5 ... 40 °C
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE