

Déshydrateur à membrane LDM-D-MAXI-300

N° de pièce: 197518

FESTO

sans plaques taraudées avec goujon fileté FRB, pour air comprimé sec et propre.

Fin de série. Livrable jusqu'en 2006

Attention : le bon fonctionnement durable de l'appareil nécessite impérativement le filtrage de l'air utilisé par un filtre ultra-fin 0,01µm (particules résiduelles < 0,1µm, huile résiduelle < 0,1 mg/m³) !



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Déshydrateur à membrane
Pression d'entrée 1	3 ... 8,5 bar
Débit nominal normal	300 l/min
Fluide de service	Classe de qualité d'air 1:7:1 selon ISO 8573-1
Réduction du point de rosée en pression	13 °C
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-20 ... 55 °C
Température du fluide	5 ... 50 °C
Température ambiante	5 ... 50 °C
Poids du produit	1.470 g
Mode de fixation	avec accessoires
Note sur la matière	Les substances "contenant du silicone" contiennent
Information matière corps	Zinc moulé sous pression
Information matière cuve	Alliage d'aluminium