

# anneau d'étanchéité NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

N° de pièce: 2652516

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille du bidon	10
Position de montage	indifférent
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1,2 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 12 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 174 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace) Vapeur d'eau
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-20 ... 120 °C
Couple de serrage nominal	6,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	0,02 g
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	PEEK