



Distributeur à poignée VHER-H-B43E-G18

Code article: 3488206

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	4/3 à l'échappement
Mode d'actionnement	Manuel
Largeur	51 mm
Débit nominal normal	600 l/min
Raccord de travail pneumatique	G1/8
Pression de service	0 bar...10 bar
Note concernant la pression de service	Fonctionnement sous vide uniquement sur raccord 3 Dans le cas d'un fonctionnement à 2 pressions, la pression du port 1 doit être supérieure à celle du port 3.
Structure de construction	Vanne rotative
Diamètre nominal	6 mm
Fonction d'échappement	Réduction possible
Conseils d'utilisation	Actionner uniquement à la main
Principe d'étanchéité	dur
Mode de pilotage	Direct
Sens d'écoulement	Irréversible
Sans recouvrement	oui
Indication de la position de commutation	avec accessoires
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 °C...80 °C
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Couple d'actionnement	0,9 Nm
Poids du produit	260 g
Mode de fixation	Au choix : Montage frontal avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8

Caractéristiques	Valeur
Raccord pneumatique 4	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau du levier	Aluminium moulé sous pression