



# Filtre fin LFMB-D-MIDI-DA

Code article: 532812

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Série	D
Taille	Midi
Structure de construction	Filtre à fibres
Finesse de filtration	1 µm
Purgeur de condensats	Manuelle par rotation
Pression de service	1 bar...16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [5 : 7 : 3] Gaz inertes
Pouvoir de séparation du filtre	99.99 %
Volume max. de condensats	43 cm <sup>3</sup>
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	1.5 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Teneur en huile résiduelle	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Affichage de pression différentielle	Affichage optique
Mode de fixation	Au choix : Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Position de montage	vertical +/- 5°
Raccord pneumatique 1	Embase
Raccord pneumatique 2	Embase
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau du filtre	Mailles en silicate de bore
Matériau de cuve	PC
Note sur le matériau	Conforme à RoHS

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Poids du produit	595 g