

# filtre fin LFMB-1/2-D-MAXI-DA-A

N° de pièce: 532834

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

FESTO

Cartouche filtrante 1 µm, avec cuve de protection métallique, affichage de la pression différentielle, purgeur de condensat automatique.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.



## Fiche technique

| Caractéristique                                  | Valeur   |
|--|--|
| Série  | D  |
| Taille   | Maxi   |
| Conception                                       | Filtre à fibres  |
| Finesse du filtre                                | 1 µm   |
| Purgeur de condensat                             | automatique  |
| Pression de service                              | 2 ... 12 bar   |
| Fluide de service                                | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gaz inertes       |
| Classe de pureté de l'air en sortie              | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [5 : 7 : 3]<br>Gaz inertes |
| Débit normal max. pour classe de pureté de l'air | 2.400 l/min  |
| Débit normal min. pour classe de pureté de l'air | 800 l/min  |
| Pouvoir de séparation du filtre                  | 99,99 %  |
| Quantité max. de condensat                       | 80 cm <sup>3</sup>   |
| Protection de cuve                               | Cage de protection métallique                                  |
| Classe de résistance à la corrosion KBK          | 2 - Effets de corrosion moyens                                 |
| Conformité PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Température du fluide                            | 1,5 ... 60 °C  |
| Température ambiante                             | -10 ... 60 °C  |
| Température de stockage                          | -10 ... 60 °C  |
| Teneur résiduelle en huile                       | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Affichage de pression différentielle             | Voyant   |
| Mode de fixation                                 | Pose de conduites<br>avec accessoires<br>au choix :            |
| Position de montage                              | vertical +/- 5°  |
| Raccord pneumatique 1                            | G1/2   |
| Raccord pneumatique 2                            | G1/2   |
| Matériau corps                                   | Zinc moulé sous pression                                       |
| Matériau filtre                                  | Fibre de silicate de bore                                      |
| Matériau cuve                                    | PC   |
| Note sur la matière                              | Conforme RoHS  |
| Poids du produit                                 | 1.340 g  |