


# Venturi VAD-ME-1/4

Code article: 35555

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                     |
|--|--|
| Diamètre nominal de la buse Laval              | 1.4 mm                                     |
| Position de montage                            | Indifférente                               |
| Caractéristique de l'éjecteur                  | vide élevé                                 |
| Fonction intégrée                              | Distributeur de mise en circuit électrique |
| Structure de construction                      | Forme en T                                 |
| Pression de service                            | 1.5 bar...8 bar                            |
| Vide max.                                      | 85 %                                       |
| Facteur de marche                              | 100%                                       |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié impossible         |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B2-L                             |
| Température du fluide                          | 0 °C...40 °C                               |
| Degré de protection                            | IP65                                       |
| Température ambiante                           | 0 °C...40 °C                               |
| Poids du produit                               | 212 g                                      |
| Raccord électrique                             | Connecteur mâle                            |
| Mode de fixation                               | Avec taraudage                             |
| Raccord pneumatique 1                          | G1/8                                       |
| Raccord de vide                                | G1/4                                       |
| Matériau du boîtier                            | Aluminium                                  |