

Carter d'accouplement EAMK-A-E17-100

Code article: 3780305

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	72 mm
Diamètre de logement 2	62 mm
Longueur nominale	49 mm
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Température ambiante	10 °C...40 °C
Poids du produit	910 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS