

filtre MS12N-LF

N° de pièce: 535026

FESTO

Avec taraudage NPT

Exemple de
représentation



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Taille	12
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Filtre fritté à séparateur centrifuge
Pression de service	0,8 ... 20 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau cuve	Alliage d'aluminium