

Caractéristiques	Valeur
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Catégorie ATEX gaz	II 2G
Catégorie ATEX poussière	II 2D
Mode de protection contre l'inflammation gaz	Ex h IIC T4 Gb
Mode de protection contre l'inflammation de poussière	Ex h IIIC T120°C Db
Température ambiante Ex	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Résistance aux chocs permanents selon DIN/CEI 68 partie 2-82	contrôlée selon le degré de sévérité 2
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...80 °C
Humidité relative de l'air	5 - 100 % Condensation sans condensation
Degré de protection	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Résistance aux vibrations selon DIN/CEI 68, partie 2-6	contrôlée selon le degré de sévérité 2
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Energie d'impact aux fins de course	1.3 J
Force théorique sous 6 bar, recul	4417 N
Force théorique à 6 bar, avance	4712 N
Consommation d'air de recul par course de 10 mm	0.515 l
Consommation d'air par avance par 10 mm de course	0.549 l
Masse déplacée à 0 mm de course	1060 g
Poids additionnel de la masse déplacée par 10 mm de course	28 g
Poids de base à 0 mm de course	4900 g
Poids additionnel par 10 mm de course	90 g
Hystérésis	0.4 mm
Linéarité indépendante	±0,05 %
Répétabilité en ± %pleine échelle	1 %FS
Répétabilité en ± mm	0.7 mm
Raccord électrique	2 pôles 3 pôles 4 pôles 5 pôles Codage A Presse-étoupe M16 x 1,5 M12x1 Connecteur mâle droit/Borne à vis Connecteur mâle droit avec accessoires spécifiques
Raccord pneumatique	G3/8 G1/2 pour Ø extérieur de tuyau de 8 mm avec accessoires spécifiques
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de la culasse arrière	Alliage d'aluminium corroyé avec revêtement
Matériau du couvercle inférieur	Aluminium moulé sous pression, traité
Matériau raccord électrique	Laiton nickelé acier inoxydable fortement allié
Matériau tige de piston	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du joint racleur de tige de piston	TPE-U (PU)
Matériau tuyau	acier inoxydable fortement allié

Caractéristiques	Valeur
Matériau du tuyau	PE
Matériau de vis	Acier, avec revêtement acier inoxydable fortement allié
Matériau des joints d'étanchéité statiques	NBR
Matériau raccord à vis	Laiton nickelé acier inoxydable fortement allié
Matériau du tirant	acier inoxydable fortement allié
Matériau du tube de vérin	Alliage d'aluminium anodisé