

# Câble de commande NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Code article: 5105646

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur mâle
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	SCSI
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	36
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	36
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, conception	Carrée
Raccord électrique 2, type de connexion	Barrette de fixation
Raccord électrique 2, départ de câble	Droite
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	Borne à vis
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	36
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	36
Raccord électrique 2, type de fixation	Sur rail DIN
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Plage de tension de service CA	0 V...30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1.5 A
Résistance à la tension de choc	0.5 kV
Longueur de câble	0.5 m
Caractéristiques des câbles	Standard
Rayon de courbure, câblage fixe	74 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	110 mm
Diamètre de câble	7.4 mm
Composition du câble	18 x 2 x 0,09 mm <sup>2</sup>
Section nominale du fil	0.09 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP20
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-40 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	1
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau de gaine du câble	PVC
Couleur de gaine de câble	Noir
Matériau du boîtier	PA PBT
Couleur du boîtier	vert noir
Matériau de gaine isolante	PVC