

filtre MS12-LF-G-EUV

N° de pièce: 537151

FESTO

Filtre 40 µm, cuve en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	12
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	automatique manuel monostable
Conception	Filtre fritté à séparateur centrifuge
Quantité max. de condensat	400 cm ³
Protection de cuve	intégré dans la cuve métallique
Pression de service	2 ... 12 bar
Débit nominal normal	12.500 ... 16.000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	5 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Température du fluide	5 ... 60 °C
Température ambiante	5 ... 60 °C
Caractéristique de durée de vie	≥ 1.000 std
Poids du produit	7.000 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec équerre-support au choix :
Raccord pneumatique 1	interne
Raccord pneumatique 2	interne
Matériau obturateur	PA
Matériau joints	NBR
Matériau filtre	Bronze fritté
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau cuve	Alliage d'aluminium
Matériau hublot de contrôle	PC