


Surpresseur DPA-40-10

Code article: 537273

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø du piston	40 mm
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Multiplicateurs de pression à double piston
Indicateur de pression	Préparé pour G1/8
Pression de sortie 2	4.5 bar...10 bar
Pression de service	2.5 bar...8 bar
Plage de réglage de pression	4.5 bar...10 bar
Pression d'alimentation 1	2.5 bar...8 bar
Note sur la plage de réglage de pression	A ressort de régulateur tendu au maximum, la pression de sortie maximale peut être dépassée de 40 %.
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	5 °C...60 °C
Température ambiante	5 °C...60 °C
Poids du produit	1500 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	M7
Note sur le matériau	Conforme à RoHS