


# Récepteur SOEG-E-M18-PA-K-2L

Code article: 537692

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Modèle	rond
Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Certification	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM
Valeur mesurée	Position
Principe de mesure	optoélectronique
Méthode de mesure	Barrière opto-électronique unilatérale Récepteur
Portée	20000 mm
Température ambiante	-25 °C...55 °C
Sortie de commutation	PNP
Fonction des éléments de commutation	Antivalent
Fréquence de commutation max.	1000 Hz
Courant de sortie max.	200 mA
Chute de tension	2 V
Résistance aux courts-circuits	Cyclique
Plage de tension de service CC	10 V...36 V
Ondulation résiduelle	20 %
Intensité à vide	10 mA
Protection contre l'inversion de polarité	Pour tous les raccords électriques
Raccord électrique	À 4 fils Câble
Longueur de câble	2.5 m
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)
Taille	M18x1
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Couple de serrage	20 Nm
Poids du produit	115 g
Matériau du boîtier	Laiton Chromé
Matériau d'écrou-raccord	Laiton Chromé

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Témoin de réserve de fonction	LED verte
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C...55 °C
Degré de protection	IP65 IP67
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L