

# terminal de visualisation et de commande CPX-MMI-1

N° de pièce: 529043

FESTO

Pour terminal électrique modulaire CPX.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	81 mm
Hauteur	28 mm
Longueur	137 mm
Longueur max. du câble de connexion	15 m
Afficheur	128 x 64 points LCD-Display rétroéclairé
Éléments de commande	3 touches de fonction 4 touches fléchées Clavier à membrane
Plage de tension de service CC	18 ... 30 V
Interface de données	Interface RS232 57,6Kbaud Douille M12 à 4 pôles
Tension de service nominale CC	24 V
Alimentation électrique	fourni par l'appareil raccordé
Consommation de courant à la tension de service nominale	50 - 60 mA
ATEX catégorie Gaz	II 3G
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX catégorie Poussière	II 3D
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Température ambiante antidéflagrante	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive)
Humidité relative de l'air	sans condensation
Protection contre les contacts directs ou indirects	PELV
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	0 ... 50 °C
Poids du produit	150 g
Matériau corps	renforcé PA