


Pince à serrage parallèle HGPT-40-A

N° de pièce: 535870

FESTO

robuste.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Course par mors de pince	10 mm
Précision d'échange max.	$\leq 0,2$ mm
Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay	$\leq 0,1$ deg
Jeu max. des mors de pince Sz	$\leq 0,02$ mm
Symétrie de rotation	$\leq 0,2$ mm
Répétitivité pince	$\leq 0,05$ mm
Nombre de mors de pince	2
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à double effet
Fonction de préhension	Parallèle
Conception	Plan incliné Mouvement à guidage forcé
Détection de position	pour capteurs de proximité
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture	600 N
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture	540 N
Pression de service	3 ... 8 bar
Pression de service air de blocage	0 ... 0,5 bar
Fréquence de fonctionnement max. de la pince	≤ 2 Hz
Temps d'ouverture min. sous 6 bar	66 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar	61 ms
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Température ambiante	5 ... 60 °C
Force de préhension par mors à 6 bar, à l'ouverture	300 N
Force de préhension par mors à 6 bar, à la fermeture	270 N
Moment d'inertie	9,673 kgcm ²
Force max. au niveau du mors de pince Fz statique	1.500 N
Moment max. au niveau du mors de pince Mx statique	80 Nm
Moment max. au niveau du mors de pince My statique	60 Nm
Moment max. au niveau du mors de pince Mz statique	40 Nm
Périodicité de graissage des éléments de guidage	5 Mio SP
Poids du produit	1.209 g
Mode de fixation	au choix : avec trou débouchant et goupille cylindrique avec taraudage et goupille cylindrique
Raccord pneumatique air de blocage	M5
Raccord pneumatique	M5
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière capuchon	Acier fortement allié inoxydable
Information matière corps	Aluminium Revêtu COMPCOTE
Information matière mors de pince	Acier trempé