


# Déshydrateur à membrane LDM1-D-MAXI-600

Code article: 543665

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                            | Valeur                                     |
|---|--|
| Taille                                      | Maxi                                       |
| Série                                       | D  |
| Position de montage                         | vertical +/- 5°                            |
| Structure de construction                   | Déshydrateur à membrane                    |
| Pression de service                         | 3 bar...12.5 bar                           |
| Débit nominal normal                        | 600 l/min                                  |
| Fluide de service                           | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:3:1] |
| Abaissement du point de rosée sous pression | 20 K                                       |
| Classe de protection anticorrosion CRC      | 2 - Effets de corrosion moyens             |
| Conformité PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Température de stockage                     | -20 °C...60 °C                             |
| Température du fluide                       | 2 °C...50 °C                               |
| Température ambiante                        | 2 °C...50 °C                               |
| Poids du produit                            | 2100 g                                     |
| Mode de fixation                            | Avec accessoires                           |
| Matériau du boîtier                         | Zinc moulé sous pression                   |
| Matériau de cuve                            | Alliage d'aluminium corroyé                |