

Déshydrateur à membrane LDM1-1/2-D-MAXI-300

Code article: 543667

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Structure de construction	Déshydrateur à membrane
Pression de service	3 bar...12.5 bar
Débit nominal normal	300 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Abaissement du point de rosée sous pression	20 K
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Température du fluide	2 °C...50 °C
Température ambiante	2 °C...50 °C
Poids du produit	1800 g
Mode de fixation	Au choix : Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	Alliage d'aluminium corroyé