

# Filtre à charbon actif MS4-LFX-1/8-U

Code article: 536709

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	4
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Structure de construction	Filtre à charbon actif
Protection de la cuve	Intégrée sous forme de cuve métallique
Pression de service	0 bar...14 bar
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air	360 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Gaz inertes
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [1 : 4 : 1]
Température du fluide	5 °C...30 °C
Teneur en huile résiduelle	0.003 mg/m <sup>3</sup>
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	350 g
Mode de fixation	Au choix : Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du filtre	Charbon actif
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau de cuve	Aluminium moulé sous pression Alliage d'aluminium corroyé
Matériau du hublot de contrôle	PA