

Distributeur de base LF-D-MAXI-A-U

Code article: 546435

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse de filtration	40 µm
Purgeur de condensats	Automatique
Structure de construction	Filtre fritté avec séparateur centrifuge
Volume max. de condensats	2,72 OZ
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Pression de service	28 psi...180 psi
Débit nominal normal	175 cfm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	14 °F...140 °F
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [7 : 8 : 4] Gaz inertes
Température du fluide	41 °F...140 °F
Température ambiante	41 °F...140 °F
Poids du produit	37694 oz
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	PC