



Surpresseur DPA-63-D

Code article: 549397

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø du piston	63 mm
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Multiplicateurs de pression à double piston
Indicateur de pression	Préparé pour G1/8
Pression de sortie 2	4 bar...16 bar
Pression de service	2 bar...8 bar
Plage de réglage de pression	4 bar...16 bar
Pression d'alimentation 1	2 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	5 °C...60 °C
Température ambiante	5 °C...60 °C
Poids du produit	6000 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Raccord pneumatique 3	G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS