

# câble de liaison

## NEBV-S1W37-K-5-LE37

N° de pièce: 539247

FESTO

pour connexion multipôles sur terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, pour 32 électrodistributeurs max., avec connecteur Sub D, 37 pôles.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Domaine d'application	Uniquement pour terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F à connecteur multipôle
Conforme à la norme	DIN 47100
Désignation du câble	avec porte-étiquette
Poids du produit	1.410 g
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	coudé
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Sub-D
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	37
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	37
Connexion électrique 1, type de fixation	3x vis M4
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	37
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	37
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	2 A
Résistance aux tensions transitoires	1 kV
Longueur de câble	5 m
Caractéristique du câble	Standard
Conditions de test, conduite	Conditions de test sur demande
Rayon de courbure, câblage fixe	≥ 51 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 128 mm
Diamètre de câble	12,8 mm
Structure du câble	37x0,34
Section nominale de conducteur	0,34 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	gris
Matériau corps	PA
Matériau gaine isolante	PVC