


réducteur EMGA-80-P-G5-SAS-70

N° de pièce: 552193

FESTO

convient pour les servomoteurs.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille de la bride du réducteur	80 mm
Taille de la bride du moteur	70 mm
Jeu à la rotation	0,12 deg
Type d'engrenage	Engrenage planétaire
Rapport de réduction	5:1
Vitesse d'entraînement max.	7.000 1/min
Température de service, réducteur	-25 ... 90 °C
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	110 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0,45 kgcm ²
Couple de sortie max.	176 Nm
Rendement max.	98 %
Rigidité en torsion	6 Nm/arcmin
Poids du produit	2.100 g
Interface du réducteur, arbre de sortie	80G
Interface du réducteur, arbre d'entraînement	70A
Note sur la matière	Conforme RoHS