



# Plaque de détendeurs VABF-S2-2-R2C2-C-10

Code article: 555774

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	54 mm
Selon la norme	ISO 5599-2
Position de montage	Indifférente
Superposition pneumatique	Manodétendeur pour 2
Fonction du régulateur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire
Choix du manomètre	possible
Plage de réglage de pression MPa	0.1 MPa...1 MPa
Plage de réglage de pression	1 bar...10 bar
Plage de réglage de pression psi	14.5 psi...145 psi
Pression d'alimentation 1	0.5 bar...10 bar
Pression d'entrée 1 MPa	0.05 MPa...1 MPa
Pression d'alimentation 1 psi	7.25 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	1230 g
Type de fixation pour superposition	sur embase juxtaposable Sur embase unitaire
Raccordement pour manomètre	Avec agrafe
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'élément de commande	PA
Matériau corps de détendeur	Aluminium moulé sous pression