



# Capteur de proximité SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12

N° de pièce: 543869

FESTO

Electrique, sans contact, PNP, pour actionneurs à rainure en T, fixation par le haut, avec connecteur M12.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Agrément	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Principe de mesure	magnéto-résistif
Température ambiante	-20 ... 70 °C
Sortie TOR	PNP
Fonction d'élément de commutation	Normalement ouvert
Courant de sortie max.	100 mA
Pouvoir de coupure CC max.	3 W
Résistance aux courts-circuits	cyclique
Résistance aux surcharges	disponible
Plage de tension de service CC	10 ... 30 V
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Connexion électrique	Câble avec connecteur mâle M12x1 à 3 pôles Tarudage mobile
Sens de départ du raccord	dans l'axe
Conditions de test, conduite	Chaîne porte-câbles : 5 millions de cycle, rayon de courbure 75 mm Résistance à la torsion selon la norme Festo Conditions de test sur demande
Longueur de câble	0,3 m
Caractéristique du câble	Standard+chaîne porte-câbles
Information matière gaine de câble	TPE-U(PU) Résistant à l'huile
Mode de fixation	vissé insérable dans la rainure par le haut
Poids du produit	17,4 g
Information matière corps	Laiton PA TPE-U(PU) Acier fortement allié inoxydable nickelé
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 70 °C
Degré de protection	IP65 IP68