


plaque de détendeurs VABF-S2-1-R4C2-C-6

N° de pièce: 546089

FESTO

Pour terminal de distributeurs VTSA, schéma de connexion normalisé selon 5599-2, jusqu'à 6 bar max.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Largeur | 42 mm |
| Selon la norme | ISO 5599-2 |
| Position de montage | indifférent |
| Superposition pneumatique | Manodétendeur pour port 2 et 4 |
| Fonction de détendeur | Pression de sortie constante avec échappement secondaire |
| Choix du manomètre | possibles |
| Plage de réglage de pression MPa | 0,1 ... 0,6 MPa |
| Plage de réglage de pression | 1 ... 6 bar |
| Plage de réglage de pression psi | 14,5 ... 87 psi |
| Pression d'entrée 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Pression d'alimentation 1 MPa | 0,05 ... 1 MPa |
| Pression d'alimentation 1 psi | 7,25 ... 145 psi |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Degré de protection | IP65 NEMA 4 |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Poids du produit | 920 g |
| Type de fixation pour superposition | sur embase juxtaposable sur embase pour montage individuel |
| Raccord de manomètre | avec étriers de fixation |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau élément de commande | PA |
| Matériau boîtier de régulateur | Aluminium moulé sous pression |