



Distributeur de base LR-D-7-DI-MAXI

Code article: 546513

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Sécurité anti-déclenchement	Bouton tournant avec verrouillage
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	régulateur à membrane à commande directe
Fonction du régulateur	Pression de sortie constante avec compensation de la pression d'alimentation avec échappement secondaire Avec reflux
Indicateur de pression	Préparé pour G1/4
Pression de service	13,8 psi...240 psi
Plage de réglage de pression	6,9 psi...105 psi
Hystérésis max. de pression	6 psi
Débit nominal normal	255 cfm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Température du fluide	14 °F...140 °F
Température ambiante	14 °F...140 °F
Poids du produit	37413 oz
Mode de fixation	Montage frontal Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau diaphragme	NBR