

# distributeur de base LOE-D-MAXI-U



N° de pièce: 546517

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

sans plaques taraudées avec goujon fileté FRB, avec cuve de protection métallique.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Lubrificateur proportionnel standard
Quantité max. de remplissage d'huile	6,46 oz(l)
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Pression de service	0 ... 240 Psi
Débit minimal pour fonction de lubrification	0,35 cfm
Débit nominal normal	294 cfm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	14 ... 140 °F
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes
Température du fluide	14 ... 140 °F
Température ambiante	14 ... 140 °F
Poids du produit	42 oz
Mode de fixation	avec accessoires
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau cuve	PC