



distributeur pneumatique

VSPA-B-M52-A-A1

N° de pièce: 546716

FESTO

Largeur 26 mm.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Fonction de distributeur | 5/2, monostable |
| Mode d'actionnement | pneumatique |
| Largeur | 26 mm |
| Débit nominal normal | 1.100 l/min |
| Pression de service | 2 ... 10 bar |
| Conception | Piston tiroir |
| Type de rappel | Ressort pneumatique |
| Diamètre nominal | 9 mm |
| Fonction d'échappement | réglable |
| Principe d'étanchéité | mou (joint) |
| Position de montage | indifférent |
| Conforme à la norme | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| Type de commande | direct |
| Sens d'écoulement | réversible |
| Chevauchement | recouvrement positif |
| Pression de commande | 2 ... 10 bar |
| Débit du distributeur | 1.400 l/min |
| Débit distributeur sur embase unitaire | 1.100 l/min |
| Débit distributeur à enchaînement pneumatique | 1.100 l/min |
| Temps de commutation Arrêt | 30 ms |
| Temps de commutation Marche | 18 ms |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 90 % |
| Fluide de commande | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Couple de serrage max. de la fixation du distributeur | 1,8 ... 2,2 Nm |
| Poids du produit | 180 g |
| Raccord de pilotage 12 | Embase de taille 26 mm selon ISO 15407-1 |
| Raccord de pilotage 14 | Embase de taille 26 mm selon ISO 15407-1 |
| Raccord pneumatique 1 | Embase de taille 26 mm selon ISO 15407-1 |
| Raccord pneumatique 2 | Embase de taille 26 mm selon ISO 15407-1 |
| Raccord pneumatique 3 | Embase de taille 26 mm selon ISO 15407-1 |
| Raccord pneumatique 4 | Embase de taille 26 mm selon ISO 15407-1 |
| Raccord pneumatique 5 | Embase de taille 26 mm selon ISO 15407-1 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau joints | NBR |
| Matériau corps | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau vis | Acier zingué |