



Plateau à indexation DHTG-140-12-A

Code article: 548091

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	140
Parallélisme du plateau	0.04 mm
Planéité du plateau	0.02 mm
Concentricité du plateau	0.02 mm
Répétabilité de l'angle d'oscillation	0.03 deg
Amortissement	Amortisseur, courbe caractéristique abrupte, ajustable
Position de montage	Indifférente
Mode de fonctionnement	à double effet
Structure de construction	Accouplement à couronne dentée Crémaillère/Pignon cycle de travail à guidage forcé
Détection de position	pour capteurs inductifs
Pas	12
Pression de service	4 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Niveau de pression sonore	70 dB(A)
Température ambiante	5 °C...60 °C
Force axiale statique max.	4000 N
Couple de basculement statique max.	300 Nm
Force radiale statique max.	6000 N
Moment tangentiel statique max.	200 Nm
Couple de rotation théorique à 6 bar	18.1 Nm
Poids du produit	10000 g
Mode de fixation	Avec trou débouchant et douille de centrage
Raccord pneumatique	Taroudage G1/8

Caractéristiques	Valeur
Matériau du plateau	Acier galvanisé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des butées	Acier galvanisé
Matériau du couvercle	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau joints d'étanchéité	NBR TPE-U (PU)
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé