


bride de moteur EAMF-A-118A-120G

N° de pièce: 550990

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Code d'interface, moteur	120G
Code d'interface, carter de couplage	118A
Note sur la matière	Conforme RoHS