


Module rotatif ERMB-20

Code article: 552706

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	20
Structure de construction	Module rotatif électrique avec courroie crantée
Position de montage	Indifférente
Angle de rotation	sans fin
Rapport de transmission	4,5:1
Poids du produit	850 g
Ø du pignon d'attaque	6 mm
Division de la courroie crantée	2 mm
Vitesse de rotation de sortie max.	300 1/min
Vitesse d'entrée max.	1350 1/min
Couple moteur max.	0.7 Nm
Couple moteur à vide	0.07 Nm
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé
Matériau arbre de sortie	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé
Matériau d'arbre d'entraînement	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du couvercle	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé
Matériau courroie crantée	Polychloroprène avec fibre de verre