


Surpresseur DPA-40-16-CRVZS2

Code article: 552929

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø du piston	40 mm
Volume	2 l
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Multiplicateurs de pression à double piston avec accumulateur pneumatique avec manomètre avec clapet anti-retour
Indicateur de pression	avec manomètre
Pression de sortie 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Pression de service	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Plage de réglage de pression MPa	0.45 MPa...1.6 MPa
Plage de réglage de pression	4.5 bar...16 bar
Plage de réglage de pression psi	65.25 psi...232 psi
Pression d'alimentation 1	2 bar...8 bar
Pression d'entrée 1 MPa	0.2 MPa...0.8 MPa
Pression d'alimentation 1 psi	29 psi...116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	5 °C...60 °C
Température ambiante	5 °C...60 °C
Poids du produit	4400 g
Mode de fixation	avec écrous pour rainures
Raccord pneumatique 1	QS-10
Raccord pneumatique 2	KD4
Raccord pneumatique 3	Silencieux

Caractéristiques	Valeur
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'accumulateur	Acier inoxydable fortement allié