


câble de programmation VAVE-P8-VPS

N° de pièce: 570971

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	DIN 47100 EN 61076-2-101
Conception	Répartiteur en T avec câble côté commande
Type de répartiteur	1 sur 2
Fonctions additionnelles	Interface de programmation pour manodétendeur proportionnel
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	rond
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	8
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	8
Connexion électrique 1, type de fixation	Verrouillage par vis, clé de 14
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, modèle	rond
Connexion électrique 2, type de connexion	Connecteur mâle
Connexion électrique 2, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	8
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	8
Connexion électrique 2, type de fixation	Verrouillage par vis, clé de 14
Connexion électrique 3, fonction	Côté commande
Connexion électrique 3, modèle	rond
Connexion électrique 3, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 3, départ de câble	Droit
Connexion électrique 3, technologie de connexion	M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Connexion électrique 3, nombre de pôles/fils	5
Connexion électrique 3, pôles/fils connectés	4
Connexion électrique 3, type de fixation	Verrouillage par vis
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Plage de tension de service CA	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	2 A
Longueur de câble 1	0,15 m
Caractéristique du câble	Standard
Diamètre de câble 1	6,3 mm
Tolérance, diamètre de câble 1	± 0,2 mm
Structure du câble	8x0,25 blindé
Section nominale de conducteur	0,25 mm ²
Degré de protection	IP65 IP67
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-25 ... 80 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM

Caractéristique	Valeur
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS Exempt d'halogènes
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	gris
Matériau corps	TPE-U(PUR)
Couleur boîtier	noir
Matériau verrouillage par vis	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau joints	NBR
Matériau contacts à fiche	Laiton doré