


# Distributeur pneumatique VUWG-L14-T32H-A-G18

Code article: 573831

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	2x3/2 monostable ouvert/fermé
Mode d'actionnement	pneumatique
Taille du distributeur	14 mm
Débit nominal normal	650 l/min
Raccord de travail pneumatique	G1/8
Pression de service	1.5 bar...10 bar
Structure de construction	Vanne de piston
Type de rappel	ressort pneumatique
Dimension modulaire	16 mm
Fonction d'échappement	Réduction possible
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Mode de pilotage	Direct
Sens d'écoulement	Réversible avec restrictions
Chevauchement	recouvrement positif
Pression de pilotage	1.5 bar...10 bar
Compatibilité avec le vide	non
Temps de commutation désactivé	19 ms
Temps de commutation activé	6 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-5 °C...50 °C
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Poids du produit	81 g
Mode de fixation	Au choix : sur barrette PR avec trou débouchant

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Raccord d'air de pilotage 12	M5
Raccord d'air de pilotage 14	M5
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Raccord pneumatique 4	G1/8
Raccord pneumatique 5	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	HNBR NBR
Matériau du boîtier	Aluminium Anodisé