



Distributeur temporisateur VZ-3-PK-3

Code article: 5755

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	2 mm
Mode d'actionnement	pneumatique
Structure de construction	Distributeur à clapet avec ressort de rappel
Chevauchement	recouvrement négatif
Note concernant la dynamisation forcée	Fréquence de commutation minimale 1/semaine
Pression de service	2.5 bar...8 bar
Débit nominal normal	90 l/min
Durée de temporisation réglable	0.25 s...5 s
Durée de pause pour la remise à zéro	55 ms
Répétabilité réglage du temps	± 0,5 s
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	150 g
Mode de fixation	Au choix : Montage frontal sur cadre de montage
Raccord pneumatique	PK-3
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression