


accouplement EAMD-16-15-6.35-8X10

N° de pièce: 561292

FESTO

actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur
pas à pas ou brushless



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	6,35 mm
Diamètre de support 2	8 mm
Taille	16
Longueur nominale	15 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	10.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	0,355 kgmm ²
Couple transmissible	1,6 Nm
Poids du produit	12,8 g
Note sur la matière	Conforme RoHS