

chariot électrique



EGSP-26- -

N° de pièce: 562755
Produit de fin de série

FESTO

Avec patin à billes

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Course de travail	50 ... 200 mm
Taille	26
Diamètre de la vis	8 mm
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Axe linéaire électromécanique avec vis à billes
Référencement	Interrupteur référence
Type de vis	Vis à billes
Accélération max.	10 m/s ²
Vitesse max.	0,2 ... 0,6 m/s
Répétitivité	±0,003 - ±0,01 mm
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Degré de protection	IP10
Température ambiante	0 ... 40 °C
Charge admissible dynamique pour les paliers fixes	2.000 N
Charge admissible dynamique pour les guidages linéaires	10.318 N
Moments d'inertie de surface 2e degré ly	16,6E+03 mm ⁴
Moments d'inertie de surface 2e degré lz	148E+03 mm ⁴
Poussée max. Fx	164 ... 212 N
Charge admissible statique pour les guidages linéaires	16.500 N
Moment d'inertie JH par mètre de course	0,0316 kgcm ²
Constante d'avance	2 ... 6 mm/U
Charge admissible statique pour les paliers fixes	1.230 N
Mode de fixation	avec taraudage et goupille cylindrique
Matériau culasse arrière	Aluminium moulé sous pression revêtu
Matériau profilé	Acier fortement allié inoxydable
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Matériau capot de l'actionneur	Aluminium moulé sous pression revêtu
Matériau chariot	Acier
Matériau écrou de broche	Acier
Matériau broche	Acier