


réducteur EMGC-60-P-G12-SEC-67

N° de pièce: 8000617

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2026. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille de la bride du réducteur	60 mm
Taille de la bride du moteur	67 mm
Jeu à la rotation	0,67 deg
Type d'engrenage	Engrenage planétaire
Rapport de réduction	12:1
Vitesse d'entraînement max.	6.000 1/min
Température de service, réducteur	-20 ... 90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	36 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0,34 kgcm ²
Couple de sortie max.	45 Nm
Rendement max.	92 %
Rigidité en torsion	2,4 Nm/arcmin
Poids du produit	1.200 g
Code d'interface, arrêt moteur	60H
Code d'interface, moteur	67A
Note sur la matière	Conforme RoHS