


module de manipulation EHMZ-EGSL-75-BS-KF- -

N° de pièce: 8004631

FESTO



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Course de travail	100 ... 300 mm
Diamètre de la vis	20 mm
Pas de la vis	10 ... 20 mm/U
Position de montage	vertical
Conception	Module linéaire électromécanique avec broche
Détection de position	pour capteurs de proximité
Accélération max.	25 m/s ²
Vitesse max.	0,65 ... 1,3 m/s
Répétitivité	±0,015 mm
Facteur de marche	100 %
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	5 ... 45 °C
Poussée max. Fx	450 N
Constante d'avance	10 ... 20 mm/U
Note sur la matière	Conforme RoHS