

Module de mesure CPX-CMIX-M1-1

Code article: 567417

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimensions l x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnostic	Diagnostic orienté canal et module
Résistance aux courts-circuits	oui
Diagnostic spécifique à l'appareil	Sous-tension modules Sous-tension système de mesure via afficheur local à 7 segments
Nombre max. de modules	9
Affichage	Afficheur à sept segments
Indications d'état	LED jaune = PL (puissance de charge) LED rouge = error
Plage de tension de service CC	18 V...30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Autonomie en cas de coupure de courant	10 ms
Consommation électrique pour une tension de service nominale	80 mA
Certification	C-Tick
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	5 - 95 % sans condensation
Degré de protection	IP65 selon CEI 60529
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	140 g
Axes par branche	1
Nombre de liaisons d'axes	1
Longueur de câble max.	30 m
Raccordement électrique, interface de commande	Connecteur femelle M9 5 pôles
Interface de commande	Numérique Bus CAN avec protocole Festo
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide