

Bobine VACN-H1-A1-1

Code article: 8022877

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Indication de la position de commutation	non
Temps d'appel min.	12 ms
Facteur de marche	100%
Facteur de puissance cos {phi}	0.7
Caractéristiques de bobine	24 V CC : 11,9 W
Variations de fréquence admissibles	+/- 10 %
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Limitation de température ambiante et de température de fluide	(à facteur de marche limité) -20 - 60 °C
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-20 °C...50 °C
Couple de serrage max. du raccord	2 Nm
Poids du produit	150 g
Raccord électrique	Forme A Connecteur mâle selon DIN EN 175301-803 Forme carrée
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de bobine	Cuivre Acier Thermoplastique
Matériau d'enroulement	Cuivre