

Câble de liaison NEBV-C-S7WA44HS-K-10-N-LE36-S10

Code article: 577378

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	DIN 47100
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Fréquence de raccordement	50
Poids du produit	1800 g
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, départ de câble	coudé
Raccord électrique 1, connectique	Sub-D
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	44
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	36
Raccord électrique 1, type de fixation	2x vis 4-40 UNC Avec joint d'étanchéité
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, type de connexion	Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	extrémité nue
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	36
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	0.86 A
Raccordement du câble de protection	non disponible
Longueur de câble	10 m
Caractéristiques des câbles	Standard
Rayon de courbure, câblage fixe	39 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	115 mm
Diamètre de câble	9.6 mm
Tolérance diamètre de câble	± 0,2 mm
Composition du câble	36 x 0,25 mm ²
Section nominale du fil	0.25 mm ²
Degré de protection	IP65 IP67 IP69K
Note sur le degré de protection	à l'état monté

Caractéristiques	Valeur
Propriétés particulières	Facile à nettoyer
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C...60 °C
Température de stockage	-20 °C...40 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Matériau de gaine du câble	PVC
Couleur de gaine de câble	Gris
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Couleur du boîtier	Gris
Matériau de vis	Acier inoxydable
Matériau joints d'étanchéité	EPDM
Matériau des contacts à fiche	Bronze doré
Matériau de gaine isolante	PVC