



Électrodistributeur VUVS-LT25-T32H-MD-N14-F8

Code article: 8035228

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Fonction de distributeur | 2x3/2 monostable ouvert/fermé |
| Mode d'actionnement | électrique |
| Taille du distributeur | 26.5 mm |
| Débit nominal normal | 1000 l/min |
| Raccord de travail pneumatique | 1/4 NPT |
| Tension de service | via bobine, à commander séparément |
| Pression de service | 0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar |
| Structure de construction | Siège de clapet |
| Type de rappel | ressort mécanique |
| Certification | c UL us - Recognized (OL) |
| Diamètre nominal | 6.9 mm |
| Fonction d'échappement | Réduction possible |
| Principe d'étanchéité | souple |
| Position de montage | Indifférente |
| Commande manuelle auxiliaire | Bistable Monostable |
| Mode de pilotage | piloté |
| Alimentation en air de pilotage | interne |
| Sens d'écoulement | Irréversible |
| Chevauchement | recouvrement négatif |
| Valeur b | 0.4 |
| Valeur C | 4.4 l/sbar |
| Temps de commutation désactivé | 25 ms |
| Temps de commutation activé | 10 ms |
| Impulsion de test positive max. pour signal 0 | 2000 µs |
| Impulsion de test négative max. pour signal 1 | 3600 µs |
| Caractéristiques de bobine | Voir bobine, à commander séparément |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Résistance aux vibrations | Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs | Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27 |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Température du fluide | -5 °C...60 °C |
| Fluide de pilotage | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Température ambiante | -5 °C...60 °C |
| Poids du produit | 312 g |
| Mode de fixation | Au choix : Sur embase de raccordement avec trou débouchant |
| Raccord de trou de ventilation | non canalisé |
| Raccord d'échappement d'air de pilotage 82 | 10-32 UNF-2B |
| Raccord d'échappement d'air de pilotage 84 | 10-32 UNF-2B |
| Raccord pneumatique 1 | 1/4 NPT |
| Raccord pneumatique 2 | 1/4 NPT |
| Raccord pneumatique 3 | 1/4 NPT |
| Raccord pneumatique 4 | 1/4 NPT |
| Raccord pneumatique 5 | 1/4 NPT |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau joints d'étanchéité | HNBR NBR TPE-U (PU) |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression Peint |
| Matériau de vis | Acier, galvanisé |