

Languelette de commutation EAPM-E19-25-SLS

Code article: 8067258

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	25
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Classe de salle blanche	Élément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Poids du produit	8 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS