

# Embase de raccordement électrique VAVE-K1-7-5YL1-LR

Code article: 8115100

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	7
Caractéristiques des câbles	Basic
Protection contre l'inversion de polarité	Pour tension de service
Fonctions supplémentaires	Réduction du courant de maintien
Témoin d'état du signal	LED
Plage de tension de service CC	12 V...26 V
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Tension de service nominale CC	24 V
Degré d'encrassement	2
Catégorie de surtension	II
Certification	RCM Mark
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Position de montage	Indifférente
Rayon de courbure, câblage fixe	11 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	16.5 mm
Poids du produit	3.3 g
Raccord électrique	2 pôles Conduite double Extrémité nue
Composition du câble	2 x 0,08 mm <sup>2</sup>
Diamètre de câble	1.1 mm
Longueur de câble	0.5 m
Raccordement du câble de protection	non disponible
Mode de fixation	À enficher à encliquetage
Couleur du boîtier	noir

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide PC
Matériau de gaine isolante	PVC