

pilote MGXDH-3/2-1.2-230AC-KS

N° de pièce: 8118344

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	électrique
Pression de service MPa	-0,09 ... 0,8 MPa
Pression de service	-0,9 ... 8 bar -13,05 ... 116 psi
Conception	Distributeur de mise en circuit
Type de rappel	Ressort mécanique
Certificat entité exposante	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex db IIC T6...T3 Gb
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	Ex tb IIIC T85°C Db
Température ambiante antidéflagrante	-65°C ~+40°C T4 -65°C ~+55°C T3
Degré de protection	IP66
Commande manuelle auxiliaire	bistable
Sens d'écoulement	irréversible
Facteur de marche	100 %
Classe d'isolement	H
Caractéristiques de bobine	230 V AC : 50/60 Hz, puissance d'appel 9,5 VA, puissance de maintien 6 VA
Variations de fréquence admissibles	+/- 10 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Mode de fixation	CNOMO
Note sur la matière	Conforme RoHS