

Réducteur EMGA-80-A-G20-100A

Code article: 8141749

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	80 mm
Taille de flasque moteur	100 mm
Jeu en torsion	0.25 deg
Type de réducteur	Réducteur angulaire
Rapport de transmission	20:1
Vitesse d'entraînement max.	7000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	120 Nm
Moment d'inertie du réducteur	1.013 kgcm ²
Couple de sortie maximal	240 Nm
Rendement max.	93 %
Rigidité à la torsion	5.1 Nm/arcmin
Poids du produit	5100 g
Interface de sortie du réducteur	80G
Interface réducteur actionneur	100 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS