

# Kit servopresses YJKP

N° de pièce: 8077950

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Force de pression	0 ... 17 kN
Course de travail	100 ... 400 mm
Longueur de câble	5 ... 15 m
Fréquence d'échantillonnage	1.000 Hz
Protocole	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Position de montage	indifférent
Type de moteur	Servomoteur
Accélération max.	2 m/s <sup>2</sup>
Facteur de marche	100 %
Vitesse d'avance	0 ... 250 mm/s
Précision pleine échelle	0,25 %FS
Puissance max effective	19,5 ... 95 kg
Poids du produit	5,5 ... 66,7 kg
Température ambiante	0 ... 40 °C
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Degré de protection	IP20
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III