


câble moteur

NEBM-T1G8-E-15-Q7N-LE8-1

N° de pièce: 8085950

FESTO

pour EMMS-AS-40/55 avec codeur avec CMMT-AS.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	EN 61984
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Poids du produit	2.400 g
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	ITT M3
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	10
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	8
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	8
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	8
Plage de tension de service CC	0 ... 630 V
Note concernant la plage de tension de service CC	0 - 48 V pour 0,25 mm ²
Plage de tension de service CA	0 ... 630 V
Note concernant la plage de tension de service CA	0 - 48 V pour 0,25 mm ²
Intensité maximale admissible à 40 °C	12 A
Note concernant l'intensité maximale admissible à 40°C	3 A pour 0,25 mm ²
Résistance aux tensions transitoires	4 kV
Note concernant la résistance aux tensions de choc	0,5 kV pour 0,25 mm ²
Longueur de câble	15 m
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Rayon de courbure, câblage fixe	≥ 55 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 110 mm
Diamètre de câble	11 mm
Structure du câble	4x0,75+2x(2x0,25) blindé
Section nominale de conducteur	0,25 mm ² 0,75 mm ²
Extrémités de conducteur	Cosse selon DIN 46228-A..-10 Cosse selon DIN 46228-E..-12
Degré de protection	IP65
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-50 ... 90 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-40 ... 90 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	orange